

The 15th Anniversary  
**TOMIYA**  
**DENTAL EXPO**  
**2016**



(キープスマイル)  
未来へつなげる歯科医療

**ヨシダ**

テーブルクリニックのご案内

平成28年11月6日(日)

**10:30~11:00**

テーブルクリニック コーナー

**根管拡大・根管充填における器具選択**

● 講師 西村 典之 (株)ヨシダ 器材部

昨今、商品開発のスピードはめまぐるしく、毎日のように様々な新商品が発売されています。

根管治療の商品においても例外ではなく、Ni-Tiファイルだけでも20種類を超える商品が日本国内で販売されています。しかしその反面、「どれが良いのか」「自分に合うのはどれか」と選択に頭を抱える先生も多いのではないのでしょうか。

先生お一人おひとりに個性があるように、器具にも「個性」があります。その「個性」を見極め先生に合った商品を選択すれば、より快適で良い治療につながるはずで。日常では見直すことの少ないこの視点をテーマに、根管拡大用ファイルや根管充填材などを見ていきたいと思ひます。


先生方の日常臨床において、有意義な30分間となりますよう願っております。

**Ni-Tiロータリーファイルのイメージが変わります!!**  
**まずは、先生ご自身でお試ください!!**

**シンプル**

時間のかかる根管治療をシンプルで簡便に。  
TFアダプティブならではの拡大・形成システム!!

信号機と同じく、青ではじまり、黄色で確認、赤でストップ。診療時のファイルの使用方法をシンプルかつコンパクトにまとめました。



MMCKファイル#15で穿通作業

1本~3本で拡大・形成が完了!

**操作性**

エレメントモーターの機能「アダプティブモーション」で、ファイルの食い込みと根尖への切削粉溢出を軽減!!

**安全性**

<ファイルの食い込み防止>

ファイルにかかる負荷によって、ファイルの回転角・方向を調整。切削粉のより優れた除去と、ファイルが食い込むリスクの軽減につながります。



軽負荷時

600度の正回転を繰り返します。



正回転 600° / 逆回転 0°

負荷時

370度正回転し、負荷の状態によって逆回転で最大50度回転。この反復運動を繰り返します。



正回転 370° / 逆回転 最大50°

ヨシダブースで  
体感出来ます。

適度な流動性と操作性を兼ね備えたMTA成分配合の根管充填用シーラーです。



オートミックス



ハンドミックス

根管充填シーラー  
MTAフィラペックス